



Наконечники резаков для альтернативных газов

Характеристики наконечников для нагрева 6290-NX, кислород-пропан и природный газ



С покрытием

Артикул	Толщина пластины (мм)	Кислород (атм)	Горюч. газ безынжект. (атм)	Горюч. газ инжект. (атм)
6290-000NX	0 - 5	1.0 - 2.0	0.3 - 0.8	0.015 - 0.2
6290-00NX	5 - 10	1.5 - 2.0		
6290-0NX	10 - 15	2.0 - 3.0		
6290-1NX	15 - 25	2.5 - 3.5		
6290-2NX	25 - 50	3.0 - 4.0		
6290-3NX	50 - 75	3.0 - 4.5		
6290-4NX	75 - 150	3.5 - 5.5		
6290-5NX	150 - 200	4.5 - 5.5		
6290-6NX	200 - 300	5.0 - 6.5		

Характеристики наконечников для интенсивного нагрева 6290-NFF, кислород-пропан и природный газ



С покрытием

Артикул	Толщина пластины (мм)	Кислород (атм)	Горюч. газ безынжект. (атм)	Горюч. газ инжект. (атм)
6290-1NFF	6 - 25	2.5 - 3.5	0.3 - 0.8	0.015 - 0.2
6290-2NFF	25 - 50	3.0 - 4.0		
6290-3NFF	50 - 75	3.0 - 4.5		
6290-4NFF	75 - 150	3.5 - 5.5		
6290-5NFF	150 - 200	4.5 - 5.5		
6290-6NFF	200 - 300	5.0 - 6.5		

Характеристики наконечников 6290-NXPM, кислород-MAPP® и кислород-пропилен



С покрытием

Артикул	Толщина пластины (мм)	Кислород (атм)	Горюч. газ безынжект. (атм)	Горюч. газ инжект. (атм)
6290-000NXPM	0 - 5	1.0 - 2.0	0.3 - 0.8	0.015 - 0.2
6290-00NXPM	5 - 10	1.5 - 2.0		
6290-0NXPM	10 - 15	2.0 - 3.0		
6290-1NXPM	15 - 25	2.5 - 3.5		
6290-2NXPM	25 - 50	3.0 - 4.0		
6290-3NXPM	50 - 75	3.0 - 4.5		
6290-4NXPM	75 - 150	3.5 - 5.5		
6290-5NXPM	150 - 200	4.5 - 5.5		
6290-6NXPM	200 - 300	5.0 - 6.5		

Характеристики наконечников 3690-P, кислород-пропан, природный газ




Без покрытия

Артикул	Толщина металла (мм)	Кислород (атм)	Горюч. газ (атм)	Применение
3690-00P	0-6	1.0 - 2.0	0.3 - 0.8	вставной резак 36-2
3690-0P	6-13	1.5 - 2.5		
3690-1P	13-25	2.0 - 3.5		
3690-2P	25-75	3.0 - 4.5		

Характеристики наконечников 6290, кислород-пропан, пропилен, природный газ и MAPP®

6290-GG 6290-2NFFR



6290-NFW

Артикул	Применение	Кислород (атм)	Горюч. газ безынжект. (атм)	Горюч. газ инжект. (атм)	Применение
6290-1GG	строжка 3x6 мм	2.5	0.3 - 0.8	0.015 - 0.2	рекомендуется для прямых резаков
6290-2GG	строжка 5x10 мм	3.5			
6290-3GG	строжка 6x13 мм	3.5			
6290-4GG	строжка 10x19 мм	4.0			
6290-2NFFR	резка заклепок	3.0			
6290-NFW	зачистка заклепок	3.5			

Инструкции по чистке: пользуйтесь очистителем С-9